



## Technische Details

AUSSENSCHALE: P.P. Polypropylen  
 INNENSCHALE: Polystyrol  
 KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)  
 GRÖSSE: Universal-einstellbar von 51 bis 63 cm  
 ZULASSUNG: EN 397

 390 g  -30°C/+50°C



WHE00009.201  
WHITE



WHE00009.253  
WHITE/GREEN



WHE00009.221  
YELLOW FLUO



WHE00009.222  
ORANGE FLUO



WHE00009.223  
RED FLUO



WHE00009.224  
LIME FLUO



WHE00009.252  
BLUE



WHE00009.251  
BLUE/YELLOW



WHE00009.210  
BLACK

## Technologie



AIR

**BELÜFTUNG:** Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitze. Die Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.



FLUO

**LEUCHTENDE SCHALE:** Gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe. Verfügbar in den Farben yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo (die Intensität der Leuchtfarbe kann sich mit der Zeit verringern).



LUMINESCENT

**LEUCHTCLIPS:** Der Helm ist mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



REFLECTIVE

**REFLEXSTREIFEN:** Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit.



GRID

**SCHUTZGITTER:** Die Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen, die das Eindringen von Schutt vermeiden und die Ventilation aufrecht erhalten.



CHINSTRAP  
EN 397

**KINNRIEMEN EN 397:** Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



RING TO HOOK

**HELMHALTERUNG:** Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen befestigt, sodass der Helm mit dem Gurtwerk verbunden ist.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** Der Einsatz von Sanitized® agiert wie ein inneres Deodorant und hemmt so unangenehme Gerüche. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es bakterielle Ausbreitung vor und erhöht somit das Frischegefühl und den Komfort des Textils bei jeglichen Hautkontakt.



2DRY

**2DRY:** Dieser Stoff ist hoch technologisch und bietet maximalen Komfort; er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.



**INDIVIDUELLE GRÖßENEINSTELLUNG:** Die Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades und der dadurch individuellen Passform im hinteren Bereich des Helms, garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen.



VISOR

**AUSRÜSTUNG FÜR VISIER:** Ausrüstung für den Einsatz von Visieren.



EARMUFFS

**AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ:** Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonettverschluss. Kompatibel mit dem Gehörschutz von KASK.

## Leistung

SCHUTZ VOR STÖßEN VON OBEN	 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖßEN	 5 Kg von 0,5 m 25 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	 3 Kg von 1 m 30 J
FREISETZUNG DES RIEMENS > 15 kg < 25 kg	
PASSFORM	
BESTÄNDIGKEITSTEST BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN	 T= -30°C
SCHUTZ GEGEN SEITLICHE VERFORMUNG – LD	
SCHUTZ GEGEN METALLSPRITZERMOLTEN METAL SPLASHES – MM	



 Standard Anforderungen

 Zusätzliche Prüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 12492

 Optionale Anforderungen

## Weitere Auskünfte

### GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.



### LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

### REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutralseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

### AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

### ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

## Zubehör



VVISOR V2



VVISOR FULL FACE



WHP00001  
GEOHÖRSCHUTZMUSCHELN



WAC00003  
BAJONETTEVERSCHLUSS FUER  
GEOHÖRSCHUTZMUSCHELN



WAC00020  
PLASMA NACKENSCHUTZ



WPA00002  
AUSTAUSCHBARE INNENPOLSTERUNG



UPA00001  
WINTERPOLSTERUNG



UAC00002  
HELMTASCHE